

2017

## BX297 L 70 x P 50 x H 25

Base sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: Specchi linea SIMPLE, MAKE-UP, APP


Dim. Imballo

Peso **19,4 kg**


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

2017

## BX289 L 85 x P 50 x H 25

Base sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: Specchi linea SIMPLE, MAKE-UP, APP


Dim. Imballo

Peso **20 kg**


Pz. Pallet n° -




CE




vista zenitale / zenital view



assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

2017

## BX299 L 95 x P 50 x H 25

Base sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: Specchi linea SIMPLE, MAKE-UP, APP


Dim. Imballo

Peso **23 kg**


Pz. Pallet n° -




CE




vista zenitale / zenital view



assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco



OJ Grigio



OJ Canapa

2017

## BX287 L 105 x P 50 x H 25

Base sospesa H25 - 1 CASSETTO

**TOP ESCLUSO**

Complementi: Specchi linea SIMPLE, MAKE-UP, APP


Dim. Imballo

Peso **26,3 kg**


Pz. Pallet n° -




CE



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

TOP ESCLUSO  
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

LEGNO: finiture



OK Arly



OJ Bianco




OJ Grigio




OJ Canapa


## ESEMPI DI COMPOSIZIONI




**1** | profondità cm 50:  
n.1 **BX809** + n.1 **BX427** + **BXPR51** cm 155




**2** | profondità cm 50:  
n.2 **BX809** + **BXPR51** cm 140




**3** | profondità cm 50:  
n.1 **BX425** + n. 1 **BX995** + **BXPR51** cm 165




**4** | profondità cm 50:  
n.1 **BX297** + n. 1 **BX839** + **BXPR51** cm 70 +  
**BXPR51** cm 105




**5** | profondità cm 50:  
n.2 **BX945** + **BXPR51** cm 240



**6** | profondità cm 50:  
n.2 **BX805** + n.1 **BX437** + **BXPR51** cm 245



**7** | profondità cm 50:  
n.2 **BX805** + n. 1 **BX297** + **BXPR51** cm 210



**8** | profondità cm 50:  
n.2 **BX808** + n. 1 **BX297** + **BXPR51** cm 210

